




品番：EA812JA-14C

品名：DC24V→AC100V/800W DC-ACインバーター



販売価格	37,700円(税抜) / 41,470円(税込)		
カタログ価格	37,700円(税抜) / 41,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 09:16現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0274ページ		



仕様

メーカー	セルスター工業 (CELLSTAR)	型番	PI-1000/24V
<主要諸元>			
入力電圧	DC24V	使用温度範囲	-20℃~40℃
本体ヒューズ	20A×3個(平型ヒューズ)内蔵	サイズ	120×212×76(H)mm (突起部除く)
重量	1375g	付属品	バッテリー接続コード
コード長	70cm		
<インバーター>			
出力電圧	AC100V	最大瞬間出力(0.1秒以内)	2000W
最大出力	1000W	定格出力	800W
出力周波数	55Hz	変換効率	80%以上
出力波形	矩形波	回路方式	P.W.M.方式インバーター
<USB端子>			
出力電圧	DC5V	最大出力	2.4A
定格出力	2.1A		

DC24V車専用

旅やアウトドアはもちろん緊急時にも心強い1000W

大型車両(トラック、バス)向きインバーター

スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのパワフルなインバーター。

使い方はとってもカンタン、お車から電源をとって差し込むだけ。

USBとコンセントで安定した電源を供給

AC100V×2口、USB×1口

【トラブルを未然にガード!6つの保護機能】

<出力オーバー保護>

出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。

<出力ショート保護>

出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取り除くと自動的に復帰します。

<異常温度検出保護>

製品内部の温度が約75℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。

<入力逆接続保護>

入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。

<入力電圧低下保護>

入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。

<入力過電圧保護>

入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。

※保護機能が動作するとPROTECTランプが点灯したり、PWランプが消灯する場合があります。その場合は、原因を取りのぞき、電源スイッチをOFFにして再度ONにしてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.