


品番：EA812JA-18A

品名：DC12V→AC100V/120W DC-ACパワースタビライザー



販売価格	4,880円(税抜)／5,368円(税込)		
カタログ価格	4,880円(税抜)／5,368円(税込)		
在庫数	最新在庫：2（2025/06/01 19:51現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0276ページ		



仕様

メーカー	セルスター工業 (CELLSTAR)	型番	PI-150/12V
用途	DC12V車の中で、家庭用AC100V製品使用に		
<主要諸元>			
入力電圧	DC12V(動作電圧範囲12.0V～14.5V)	使用温度範囲	－20℃～40℃
サイズ	79×95.5×41mm(突起部除く)	重量	385g
コード長	70cm(15Aヒューズ内蔵)	保護機能	出力過負荷、出力短絡、高温、逆接続、入力電圧低下、入力過電圧
<インバーター>			
出力電圧	AC100V	瞬間最大出力	300W(0.1秒以内)
最大出力	150W	定格出力	120W
入力方式	シガープラグ	出力周波数	55Hz
出力波形	矩形波	変換効率	80%以上
回路方式	P.W.M.方式インバーター		
<USB端子>			

出力電圧	DC5V	最大出力	2.4A
定格出力	2.1A		
スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター			
USB機器(1口)もACコンセント(1口)も使えます。			
使い方はとってもカンタン、お車から電源をとって差し込むだけ			
【トラブルを未然にガード!6つの保護機能】 <出力オーバー保護> 出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 <出力ショート保護> 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取り除くと自動的に復帰します。 <異常温度検出保護> 製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 <入力逆接続保護> 入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 <入力電圧低下保護> 入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 <入力過電圧保護> 入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 ※保護機能が動作するとPROTECTランプが点灯したり、PWランプが消灯する場合があります。その場合は、原因を取りのぞき、電源スイッチをOFFにして再度ONにしてください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.