

品番 : EA812JA-1DB

品名 : DC12V→AC100V/ 80W インバーター



販売価格	6,070円(税抜) / 6,677円(税込)		
カタログ価格	6,070円(税抜) / 6,677円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2025/12/14 15:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0276ページ		



仕様

メーカー	大自工業(Meltec)	型番	SIV-80
入力電圧	DC12V	出力電圧	AC100V
定格出力	80W	最大瞬間出力	100W
変換効率	75%	出力波形	矩形波
出力周波数	55Hz	USB端子付	1ポート(USB出力2.4A)
コンセント	1口	本体サイズ	約67(W)×117(D)×42(H)mm
重量	320g	入力方式	シガープラグ
コード長	約1m	アクセサリーソケット	10A
ヒューズ容量	15A(ミニガラス管)電源プラグ内	保護機能	低電圧保護、過電圧保護 過負擔保護、温度保護

USB、AC100、DC12Vの3Wayインバーター

DC12V車専用

アルミアルマイトボディ

車のシガーソケットをUSB電源+AC100Vに変換

車でiPad、iPhone、スマートフォン等、いろいろな機器を手軽に充電可能

<使用目安>

DC扇風機(常時:20W ピーク時:60W)

蛍光灯(常時:40W ピーク時:80W)

パソコン(常時・ピーク時:50~150W)※機種により消費電流が変わります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.