

品番 : EA812JA-22B

品名 : DC12V→AC100V/100W インバーター



販売価格	3,310円(税抜) / 3,641円(税込)		
カタログ価格	3,310円(税抜) / 3,641円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2026/01/14 14:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0273ページ		



仕様

メーカー	大橋産業(BAL)	型番	No.1741
サイズ(W×D×H)mm	62×102×37	コード長(mm)	約700
重量(g)	170(電源コード、アクセサリープラグ含む)	定格出力	100W
最大出力	130W	入力方式	シガープラグ
USB端子付	出力電圧:DC5V、出力電流:2100mA	入力電圧	DC12V
出力電圧	AC100V/DC5V/DC12V	波形	調整矩形波
材質	ABS樹脂	出力周波数	55Hz(50/60Hz表示機器使用可能)
電源入力方式	アクセサリープラグ接続	保護回路	低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
USB端子形状	Aタイプ	アクセサリーソケット出力	10A以下

車内で3電源が使える(AC、USB、アクセサリーソケット)

冷却ファン内蔵

消費電力が100Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5V/DC12Vに変換する機器です。

3種類の電源を同時に使用できます。(同時使用合計出力100W以内)

保護回路作動時には赤ランプでお知らせ

5種類の安全保護回路を搭載

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.