

品番：EA812JA-23B

品名：DC12V→AC100V・DC5V インバーター



販売価格	3,630円(税抜) / 3,993円(税込)		
カタログ価格	3,630円(税抜) / 3,993円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/08/03 18:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0276ページ		



仕様

メーカー	大橋産業 (BAL)	型番	No.1792
サイズ(W×D×H)mm	89×65×30 (収納時) 155×65×30 (使用時)	USB端子付	出力電圧:DC5V、出力電流:2.1A
重量(g)	110	入力電圧	DC12V
最大出力	30W	出力電圧	AC100V/DC5V
定格出力	30W(USB出力含む)	入力方式	シガープラグ
出力周波数	55Hz(50/60Hz 表示機器使用可能)	電源入力方式	アクセサリプラグ接続
USB端子形状	Aタイプ		

調整矩形波

家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。

シガーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換可能です。

低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温の5種類の保護回路付

AC100V×1口、USB×1口

シガーソケット差込み部が3段階に角度調整ができます

可倒式プラグでコンパクトに収納

保護回路作動時には赤ランプでお知らせ

ファンレスで動作音がしない

スマホやタブレットPCなどの急速充電対

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.