

品番：EA812JA-31

品名：DC12V→AC100V/120W インバーター



販売価格	5,650円(税抜) / 6,215円(税込)		
カタログ価格	5,650円(税抜) / 6,215円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/21 14:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0274ページ		



仕様

メーカー	大橋産業 (BAL)	型番	No.1756
入力電圧	DC12V(動作範囲:11~15V)	出力電圧	AC100V/DC5V/DC12V
定格出力	AC100V電源(2個):120W USB(1個):DC5V・2.1A アクセサリソケット(1個):10A以下	瞬間最大出力	300W
サイズ	126×102×50mm	重量	600g
シガーソケット接続コード	1.5m	定格出力	120W
最大出力	150W	出力周波数	55Hz(50/60Hz 表示機器使用可能)
出力波形	調整矩形波	電源入力方式	アクセサリプラグ接続
回路方式	P.W.M方式	保護回路	入力電圧低下保護回路・低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護回路
USB端子形状	Aタイプ	使用環境温度	0~40℃
ヒューズ	15A(アクセサリプラグに内蔵)	コード長	電源コード:1.5m
12V専用			
保護回路機能付			

3種類の電源が使用でき幅広く使えます。

消費電力が120Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。

瞬間最大出力300Wの大容量で起動電力に対応

アクセサリソケット接続に対応

バッテリーの電圧低下を「アラーム」でお知らせ

7種類の安全保護回路を搭載

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.