

品番：**EA812JA-35**

品名：DC12V→AC100V・120W インバーター



販売価格	5,480円(税抜) / 6,028円(税込)		
カタログ価格	5,480円(税抜) / 6,028円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 11:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	大橋産業 (BAL)	型番	No.2830
定格出力	120W	入力電圧	DC12V/10A
出力電圧	AC100V	USB出力	Type-A : DC5V/3.6A, 9V/2.5A, 12V/2A (最大24W) Type-C : DC5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A (最大30W)
出力波形	調整矩形波	電源入力方式	アクセサリプラグ接続
保護回路	低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路	電源コード長	約900mm
使用温度範囲	0~40℃	本体サイズ	80(W)×113(D)×34(H)mm
重量	220g		

DC12V車専用カーコンセント

消費電力が120Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源 (DC12V) をAC100V/USB出力に変換します。

・2種類の電源を同時に使用可能
(AC100V出力+USB出力=120W)

・USB出力は急速充電規格に対応
Type-A: QC (Quick Charge)
Type-C: PD (Power Delivery)

・5種類の安全保護回路を搭載
保護回路作動時には赤ランプでお知らせ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.