

品番 : EA812JA-4D

品名 : DC24V→AC100V/300W インバーター



販売価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
カタログ価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/25 12:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0274ページ		



仕様

メーカー	大自工業 (Meltec)	型番	SIV-301
入力電圧	DC24V	出力電圧	AC100V
定格出力	アクセサリソケット使用: 120W バッテリー端子使用: 300W	最大出力	アクセサリソケット使用: 150W バッテリー端子使用: 350W
変換効率	75%	出力波形	矩形波
出力周波数	55Hz	USB端子付	1ポート 出力電圧: DC5V 出力電流: 2400mA
コンセント	2口	本体サイズ	約100(W)×151(D)×56(H)mm
重量	約540g	入力方式	シガープラグ、バッテリー接続
コード長	アクセサリソケット: 約1m バッテリー: 約1m	ヒューズ容量	10Aガラス管(電源プラグ内) 15A×2(ブレード)背面
保護回路	低電圧保護、過電圧保護 過負荷保護、温度保護	USB出力	2.4A

DC24V車専用

静音タイプ

アルミアルマイトボディ

車でiPad/iPhone/ipod/スマートフォン等、いろいろな機器を手軽に充電

バッテリーから直接接続すると、定格合計300Wまで使用できます。

自動車用電源(DC24V)から家庭用電源(AC100V)とUSBバスパワー電源に変換するハイブリッドインバーター機能を備えた機器です。

<使用目安>

液晶テレビ(常時:180W ピーク時:200W)

AC扇風機(常時:80W ピーク時:240W)

プラズマテレビ(常時:240W ピーク時:300W)

電気ドリル(常時:150W~550W ピーク時:200W~600W)※機種により消費電流が変わります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.