

品番：EA812JA-5BB

品名：DC12V→AC100V/450W インバーター



販売価格	11,900円(税抜)／13,090円(税込)		
カタログ価格	11,900円(税抜)／13,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/18 16:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0276ページ		



仕様

メーカー	大自工業 (Meltec)	型番	SIV-500
入力電圧	DC12V	出力電圧	AC100V
定格出力	450W	最大瞬間出力	500W
変換効率	75%	出力波形	矩形波
出力周波数	55Hz	USB端子付	1ポート 出力電圧:DC5V 出力電流:2400mA
コンセント	2口	本体サイズ	約100(W)×184(D)×56(H)mm
重量	約750g	入力方式	バッテリー接続
コード長	約55cm(丸端子φ6mm)	ヒューズ容量	40A×2(ブレード)背面
保護回路	低電圧保護、過電圧保護 過負荷保護、温度保護		
静音タイプ			
アルミアルマイトボディ			
車でiPad/iPhone/ipod/スマートフォン等、いろいろな機器を手軽に充電			
バッテリーから直接接続し、ACコンセント2口、USBポート1口の電源が使えます。			

<使用目安>

電気ドリル(常時:150W～550W ピーク時:200W～600W)※機種により消費電流が変わります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.