

品番：EA812JA-8

品名：DC24V→AC100V/120W 3WAYインバーター



販売価格	6,450円(税抜)／7,095円(税込)		
カタログ価格	6,450円(税抜)／7,095円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/04 07:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

入力電圧	DC24V	出力電圧	AC100V/DC12V/DC5V
定格出力	120W	最大出力	150W(連続2分)
瞬間最大出力	200W	定格ヒューズ	10Aガラス管
出力周波数	55Hz	出力波長	矩形波
待機電流	0.5A以下	変換効率	80%
電力入力方式	アクセサリースocket接続	保護回路	過電圧保護回路、過電流保護回路、 温度保護回路、過負荷保護回路、出力短絡保護回路
電源コード長	約1m	使用温度	0～40℃
サイズ	137(W)×195(D)×70(H)mm	重量	約750g
USB出力	DC5V/500mA×2口(合計最大: 1000mA)	USB端子形状	Aタイプ
アクセサリースocket出力	DC12V 5A(60W)/最大8A (96W)		

DC24VからAC100V、DC12V、USB出力に変換します。

AC100V×2口、DC12V×1口、USBポート×2口付

代替品

	品番 EA812JA-8A コメント 120Wから150Wに変更
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.