

品番：EA812JC-6A

品名：DC12V→AC100V/DC5V・750W インバーター



販売価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
カタログ価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/21 11:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0274ページ		



仕様

メーカー	大橋産業 (BAL)	型番	No.2821
用途	自動車の電源DC12VをAC100Vに変換します	電源入力方式	バッテリー接続
出力波形	調整矩形波	定格出力	750W
最大出力	800W(5分)	入力電圧	DC12V
出力電圧	AC100V	出力周波数	55Hz(50/60Hz表示機器使用可能)
USB出力	出力電圧:DC5V 出力電流:2.4A/3.0A(2口合計)	USB端子形状	Aタイプ/Cタイプ
回路方式	P.W.M方式	サイズ	202(W)×160(D)×72(H)mm
コード長	0.9m	重量	776g
保護回路	低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護)	使用環境温度	0~40℃
ヒューズ	35A×3	付属品	バッテリー接続コード
材質	ABS樹脂		

消費電力が750Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。

2種類の電源を同時に使用できます。

(AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A 2.4A/TYPE-C 3.0A)=750W)

5種類の安全保護回路を搭載

幅広い家電製品に対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.