

品番 : EA812JC-7

品名 : DC12V→AC100V・1500W インバーター



販売価格	26,300円(税抜) / 28,930円(税込)		
カタログ価格	26,300円(税抜) / 28,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/10 08:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0277ページ		



### 仕様

メーカー	大橋産業 (BAL)	型番	No.2807
サイズ(W×D×H)mm	227×310×107	定格出力	1500W
入力電圧	DC12V	出力電圧	AC100V
定格	1500W	USB端子付	出力電圧:DC5V、出力電流: 2400mA(最大)
付属品	リモートケーブル(6m)、電源入力コード(SQMM20mm2)×2セット	入力方式	バッテリー接続
重量(kg)	2.4	最大出力	2250W(5分)
材質	ABS樹脂	コード長(mm)	850
出力周波数	55Hz(50/60Hz表示機器使用可能)	回路方式	P.W.M方式
USB端子形状	Aタイプ	使用環境温度	0~40℃
ヒューズ	30A×7		

保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ。

5種類の安全保護回路を搭載

2種類の電源を同時に使用できます。

調整短形波

低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温の5種類の保護回路付

入力電圧と消費電力が手元でわかるディスプレイ

AC100V×4口、USB×2口

消費電力が1500Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.