

品番 : EA812JG-1

品名 : AC100V→DC12V/80VA ホーム電源



販売価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/06/08 03:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0890ページ		



## 仕様

メーカー	セルスター工業 (CELLSTAR)	型番	TE-50S
入力電圧	AC100V(50/60Hz)	出力電圧	DC12V
出力電流	定格:5A 最大:6.5A	電圧変動率	0.3%以下
リップル含有率	2.3%以下(5A時)	定格容量	140VA
サイズ	170×60×105mm	重量	750g
付属のACアダプターのコード長	1.7m		

ホーム電源を使えば、AC100VがDC12Vに

車専用製品をご家庭で使用できます。

2系統DC12V出力端子(ターミナル、シガーソケット)

3重安全保護回路内蔵

ブレーカーによる出力保護・フの字特性型出力過電流防止回路・ヒューズによる入力保護

スイッチング方式電圧回路内蔵

接続される機器の消費電力(負荷電流)、周囲の温度などにより変動に対応して、出力電圧を安定させるためスイッチング方式を採用しています。

大容量の製品に合わせ「陸式ターミナル」を装備。

ワイヤーハーネス、圧着端子などに対応。

代替品

	<p><b>品番</b> EA812JG-2</p> <p><b>コメント</b> 違い:出力性能、USB追加(TypeA)</p>
---	--

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.