

品番 : EA812JG-2

品名 : AC100V→DC12V/10A ホーム電源



販売価格	23,800円(税抜)／26,180円(税込)		
カタログ価格	23,800円(税抜)／26,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/01/16 18:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	セルスター工業(CELLSTAR)	型番	TE-100S
入力電圧	AC100V(50/60Hz)	出力電圧	DC12V
出力電流	定格:10A 最大:12A	電圧変動率	±5%以下
リップル含有率	3.0%以下	定格容量	162VA
サイズ	170(W)×135(D)×61(H)mm	重量	950g
付属のACアダプターのコード長	1.8m	USB(Type A)	定格出力電圧:DC5.0V 定格出力電流:2.4A 定格入力容量:18VA

ホーム電源を使えば、AC100VがDC12Vに

DC12VとUSBが同時に使えます。

車専用製品をご家庭で使用できます。

2系統DC12V出力端子(ターミナル、シガーソケット)+USB端子

3重安全保護回路内蔵

ブレーカーによる出力保護・フの字特性型出力過電流防止回路・ヒューズによる入力保護

スイッチング方式電圧回路内蔵

接続される機器の消費電力(負荷電流)、周囲の温度などにより変動に対応して、出力電圧を安定させるためスイッチング方式を採用しています。

大容量の製品に合わせ「陸式ターミナル」を装備。  
ワイヤーハーネス、圧着端子などに対応。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.