

品番：EA812JK-1A

品名：DC24V→DC12V/10A(USB 2.1A) コンバーター




販売価格	3,770円(税抜)／4,147円(税込)			
カタログ価格	3,770円(税抜)／4,147円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/14 17:20現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

メーカー	大橋産業 (BAL)	型番	No.1771
入力電圧	DC24V	出力電圧	DC12V/DC5V
定格出力	DC12V:10A(各出力合計)、USB(Aタイプ):2.1A	電源コード長	約900mm
サイズ	114×60×41(H)mm	総重量	195g
対応機器例	ポータブルナビ、携帯電話の充電器、オーディオプレイヤー、車載用レーダー探知機	USB出力	Aタイプ
トラック・建設機器など24V電源をDC5V/12Vに変換する機器です。			
USB端子付			
2種類の電源を同時に使用できます。(DC12V×2+USB 合計10A)			
保護回路作動時には赤ランプでお知らせ			
5種類の安全保護回路搭載 ・低電圧入力保護回路 ・高電圧入力保護回路 ・出力過負荷保護回路 ・出力短絡保護回路 ・高温保護回路			

代替品

	<p>品番      EA812JK-2</p> <p>コメント</p>
--	--------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号    06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.