品番: EA812JK-1A

品名: DC24V→DC12V/10A(USB 2.1A) コンバーター



販売価格	<b>4,040円</b> (税抜)/ 4,444円(税込)				
カタログ価 格	4,040円(税抜)/4,444円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/22 08:15現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0277ページ				



















## 仕様

メーカー	大橋産業(BAL)	型番	No.1771
入力電圧	DC24V	出力電圧	DC12V/DC5V
定格出力	DC12V:10A(各出力合計)、USB(Aタ イプ):2.1A	電源コード長	約900mm
サイズ	114×60×41(H)mm	総重量	195g
対応機器例	ポータブルナビ、携帯電話の充電器、 オーディオプレイヤー、車載用レーダー 探知機	USB出力	Aタイプ

トラック・建設機器など24V電源をDC5V/12Vに変換する機器です。

USB端子付

2種類の電源を同時に使用できます。(DC12V×2+USB 合計10A)

保護回路作動時には赤ランプでお知らせ

## 5種類の安全保護回路搭載

- ·低電圧入力保護回路
- ·高電圧入力保護回路
- ·出力過負荷保護回路
- ·出力短絡保護回路
- ·高温保護回路



**品番** EA812JK-2

コメント

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.