品番: EA812JK-2

品名: DC24V→DC12V/15A(USB 2.4A) コンバーター



販売価格	5,050円 (税抜)/ 5,555円(税込)				
カタログ価 格	5,050円(税抜)/5,555円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/11/22 07:00現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0277ページ				

















仕様

メーカー	大橋産業(BAL)	型番	No.1772
入力電圧	DC24V	出力電圧×定格出力 (シガーソケット時)	DC12V×15A
サイズ(mm)	114×60×41(H)	コード長	900mm
重量(g)	215(電源コード、アクセサリープラグ含む)	入力方式	シガープラグ
USB出力	DC5V/2.4A	USB端子形状	Aタイプ
保護回路	低電圧入力保護回路·高電圧入力保 護回路·出力過負荷保護回路·出力短 絡保護回路·高温保護回路		

USB端子付

種類の安全保護回路を搭載

保護回路作動時には赤ランプでお知らせ

トラック、建設機械など24V電源をDC5V/12Vに変換

ポータブルナビ、携帯電話の充電器、オーディオプレイヤーなどに。

2種類の電源を同時に使用できます。(DC12V×2+USB 合計15A)

5種類の安全保護回路を搭載

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.