

品番：EA812JK-30

品名：DC40-60V→DC13.8V/3A DC/DCコンバーター



販売価格	13,800円(税抜) / 15,180円(税込)		
カタログ価格	13,800円(税抜) / 15,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/27 12:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0275ページ		



- 仕様
1. 入力電圧：DC40V～60V
  2. 出力電圧：DC13.8V±5%
  3. 出力電流：3A(9W)
  4. 動作温度範囲：-10℃～50℃(自然冷却)
  5. 動作湿度範囲：10%～90%RH(結露防止)
  6. 動作電圧範囲：DC12V～15V(定電圧ダイオード)
  7. 変換効率：約85%



## 仕様

入力電圧	DC40V～60V	出力電圧	DC13.8V±5%
出力電流	3A	動作温度範囲	-10℃～50℃
過電流保護	約5A以上で作動(自動復帰)	過電圧保護	DC18V以上で作動(定電圧ダイオード)
変換効率	約85%	取付穴径	φ5mm
取付穴間	52(W)×56(H)mm	サイズ	72(W)×35(D)×75(H)mm

バッテリー、フォークリフト、ゴルフカート等の特殊車両に適合

バックモニター、LEDライト、パトライトなどの電装品の接続に

電動フォークリフト等のDC48VからDC12Vに変換するコンバーターです。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.