


品番：EA812JK-3B

品名：DC24V→DC12V/10A コンバーター



販売価格	11,200円(税抜)／12,320円(税込)		
カタログ価格	11,200円(税抜)／12,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/17 09:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0277ページ		



仕様

メーカー	大自工業 (Meltec)	型番	ED-100
定格入力電圧	DC24V	入力電圧範囲	DC21～30V
定格出力電圧	DC12.8V±0.2V	定格出力電流	10A
最大瞬間出力電流	12A	USB出力	5V/1A
使用温度範囲	0℃～40℃	高電圧カット	30V±1V
低電圧カット	18.5V±1V	保護回路	入力電流保護回路内蔵 (ヒューズ) 過負荷保護回路内蔵 課電圧保護回路内蔵
メモリー出力	最大5A	ACCソケット出力	7.5A以下
出力端子(3系統)	ACCソケット・陸式ターミナル・USBポート	待機電流 (無負荷時)	OFF時: 30mA ON時: 150mA
ヒューズ容量	10A (電源スイッチ側)	コード長	約1450mm
サイズ	90×174×51(H)mm	重量	600g
付属品	ステー、タッピングビス		
トラックのDC24VをDC12Vと陸式ターミナルに変換し、12Vカー用品が使えます。			
カーオーディオ等のメモリー機能を保持します。(電源ON時)			

3系統の出力を装備しています。
(シガーソケット、ターミナル、USBポート)

<入力側コード>

赤線:DC24V電源が、常時供給されている車両側のプラスコードと結線します。

黒側:車両側のマイナスアースコード、あるいはボディ金属部分に結線します。

青線:車両側のエンジンがACC位置の時に、DC24V電源が供給されるプラスコードと結線します。

<出力側コード>

黄線:車両のエンジン位置にかかわらず、DC12Vのプラス電源を常時供給するためのコードです。

※カーオーディオなどのレジャー機能を保持するときに必要なメモリー電源として使用します。

※赤線、黒線、青線が全て結線されていない場合は作動しません。

※本製品の電源スイッチは常時ONでご使用ください。

※使用しない場合は、必ず絶縁処理を行ってください。

白線:メモリー電源を使用する場合、接続機器のマイナスアース線を結線します。

※使用しない場合は念のため絶縁処理を行ってください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.