

品番：EA812JX-100A

品名：100A ブースターケーブル

	販売価格	5,720円(税抜)／6,292円(税込)		
	カタログ価格	5,720円(税抜)／6,292円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 80 (2025/09/30 09:58現在)		
	商品入数	1	販売単位	ST
	カタログページ	0286ページ		



仕様

メーカー	大自工業 (Meltec)	型番	BT-12
ケーブル長	3.5m	電線仕様	11.6mm ² (100A)
クリップ全長	145mm	重量	約1.4kg
目安適合車種	軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車/RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む	目安適用バッテリーサイズ	B17～D26
アイドリングストップバッテリー	K-42～S-95		
DC12/24V			
突然のバッテリーあがりに安心。			
軽自動車～SUV・2tトラック用			
クリップをタグの番号順に繋ぐだけ！			
絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバークリップを採用)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.