品番: EA812JX-101

品名: 100A ブースターケーブル



販売価格	6,490円 (税抜)/7,139円(税込)				
カタログ価 格	6,490円(税抜)/7,139円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/22 07:00現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0286ページ				









仕様

メーカー	大自工業(Meltec)	型番	BT-13
電線仕様	11.6mm (100A)	ケーブル長	5m
重量	1.8kg	クリップ全長	140mm
材質	被膜: 合成ゴム 芯線: アルミカッパータイト	目安適合車種	軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車/RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む
目安適用バッテリーサイズ	B17~D26	アイドリングストップバッ テリー	K-42~S-95

DC12/24V

突然のバッテリーあがりに安心。

軽自動車~SUV・2tトラック用

クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!

絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.