

品番：EA812JX-103A

品名：100A ブースターケーブルセット

	販売価格	12,200円(税抜)／13,420円(税込)		
	カタログ価格	12,200円(税抜)／13,420円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 2 (2025/08/03 14:53現在)		
	商品入数	1	販売単位	ST
	カタログページ	0286ページ		



仕様

メーカー	大自工業 (Meltec)	型番	BT-12 ※ESCOオリジナルセット品
<ブースターケーブル>	・DC12/24V ・ケーブル長:3.5m ・電線仕様:11.6mm ² (100A) ・クリップ全長:145mm(絶縁カバー付)	目安適合車種	軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車・RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む
目安適用バッテリーサイズ	B17～D26	アイドリングストップバッテリー	K-42～S-95
突然のバッテリーあがりに安心。			
クリップをタグの番号順に繋ぐだけ！			
絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)			
<革手袋>	・サイズ:L ・材質:手の平/合成皮革、手の甲/ナイロンメッシュ ・布ゴム製、マジックテープ止	全長	220mm
厚み	0.5mm	掌周り	210mm
中指長さ	94mm	重量	55g
柔らかく摩擦に強く、水にぬれても滑りにくいです。			

＜ブースターケーブル バッグ＞	・サイズ: φ 355×76mm ・材質: ポリエステル ・容量: 9.6L		
延長コードやホース等の収納にも便利です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.