

品番 : EA812JY-101

品名 : 0.5mm²x25m [AVS/赤]自動車用コード



販売価格	2,150円(税抜) / 2,365円(税込)		
カタログ価格	2,150円(税抜) / 2,365円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/08 03:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0280ページ		



仕様

カラー	赤	長さ	25m
公称断面積	0.5mm ²	許容電流	12A
導体	素線/累線径:7本/0.32mm、形状:撚線、計算断面積:0.5629mm ² 、外径:約1.0mm	絶縁体標準厚さ	0.5mm
標準仕上外径	2.0mm	最大導体抵抗	0.0327Ω/m(20℃)
定格温度	80℃(連続耐熱温度)	重量	213g
材質	導線:銅、被覆:ビニール(PVC)		
AVS線			
AV線の薄被覆タイプ			
JASO D611準拠品。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.