

品番 : EA812JY-104

品名 : 0.5mm²×25m [AVS/黄]自動車用コード



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,150円(税抜) / 2,365円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,150円(税抜) / 2,365円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/15 03:21現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0280ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------------|-------------------|--------|---|
| 用途 | 自動車用電線 | カラー | 黄 |
| 長さ | 25m | 公称断面積 | 0.5mm ² |
| 許容電流 | 12A | 導体 | 素線/累線径: 7本/0.32mm、形状: 擦線、計算断面積: 0.5629mm ² 、外径: 約1.0mm |
| 絶縁体標準厚さ | 0.5mm | 標準仕上外径 | 2.0mm |
| 最大導体抵抗 | 0.0327Ω/m(20°C) | 定格温度 | 80°C(連続耐熱温度) |
| 材質 | 導線:銅、被覆:ビニール(PVC) | 重量 | 213g |
| AVS線(AV線の薄被覆タイプ) | | | |
| JASO D611準拠品。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.