

品番 : EA812JY-112

品名 : 0.85mm²x25m [AVS/黒]自動車用コード



販売価格	2,440円(税抜) / 2,684円(税込)		
カタログ価格	2,440円(税抜) / 2,684円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/02 18:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0277ページ		



仕様

用途	自動車用電線	カラー	黒
長さ	25m	公称断面積	0.85mm ²
許容電流	15A	導体	素線/累線径: 16本/0.26mm、形状: 撚線、 計算断面積: 0.8494mm ² 、外径: 約 1.2mm
絶縁体標準厚さ	0.5mm	標準仕上外径	2.2mm
最大導体抵抗	0.0220Ω/m(20℃)	定格温度	80℃(連続耐熱温度)
材質	導線: 銅、 被覆: ビニール(PVC)	重量	288g
AVS線(AV線の薄被覆タイプ)			
JASO D611準拠品。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.