品番: EA812JY-124

品名: 1.25m mx25m [AVS/黄]自動車用コード



販売価格	3,140円(税抜)/3,454円(税込)				
カタログ価格	3,140円(税抜)/3,454円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/19 04:09現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0280ページ				





仕様

用途	自動車用電線	カラー	黄
長さ	25m	公称断面積	1.25mm²
許容電流	21A	導体	素線/累線径:16本/0.32mm、形状: 撚線、 計算断面積:1.287m㎡、外径:約1.5 mm
絶縁体標準厚さ	0.5mm	標準仕上外径	2.5mm
最大導体抵抗	0.0143Ω/m(20℃)	定格温度	80℃(連続耐熱温度)
材質	導線:銅、 被覆:ビニール(PVC)	重量	405g

AVS線(AV線の薄被覆タイプ)

JASO D611準拠品。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.