品番: EA812JY-131

品名: 2.0m mx25m [AVS/赤]自動車用コード



販売価格	4,840円 (税抜) / 5,324円(税込)				
カタログ価 格	4,840円(税抜)/5,324円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/19 06:05現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0280ページ				





仕様

用途	自動車用電線	カラー	赤
長さ	25m	公称断面積	2.0m m ²
許容電流	27A	導体	素線/累線径:26本/0.32mm、形状: 撚線、 計算断面積:2.091m㎡、外径:約1.9 mm
絶縁体標準厚さ	0.5mm	標準仕上外径	2.9mm
最大導体抵抗	0.00881Ω/m(20°C)	定格温度	80℃(連続耐熱温度)
材質	導線: 銅、 被覆: ビニール(PVC)	重量	605g

AVS線(AV線の薄被覆タイプ)

JASO D611準拠品。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.