

品番 : EA812JY-143

品名 : 3.0mm²x25m [AVS/青]自動車用コード



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,250円(税抜) / 7,975円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,250円(税抜) / 7,975円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/18 14:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0277ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------------|-----------------------|--------|---|
| 用途 | 自動車用電線 | カラー | 青 |
| 長さ | 25m | 公称断面積 | 3.0mm ² |
| 許容電流 | 37A | 導体 | 素線/累線径:41本/0.32mm、形状: 撚線、 計算断面積:3.297mm ² 、外径:約2.4 mm |
| 絶縁体標準厚さ | 0.6mm | 標準仕上外径 | 3.6mm |
| 最大導体抵抗 | 0.00559Ω/m(20℃) | 定格温度 | 80℃(連続耐熱温度) |
| 材質 | 導線:銅、 被覆:ビニール(PVC) | 重量 | 945g |
| AVS線(AV線の薄被覆タイプ) | | | |
| JASO D611準拠品。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.