

品番 : EA812JY-202

品名 : 0.3mm<sup>2</sup>×25m [CAVS/黒]自動車用コード



販売価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
カタログ価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/17 10:21現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0280ページ		



#### 仕様

用途	自動車用電線	カラー	黒
長さ	25m	公称断面積	0.3mm <sup>2</sup>
許容電流	8A	導体	素線:7本、形状:円形圧縮、計算断面積:0.3718mm <sup>2</sup> 、外径:約0.7mm
絶縁体標準厚さ	0.35mm	標準仕上外径	1.4mm
最大導体抵抗	0.0502Ω/m(20°C)	定格温度	80°C(連続耐熱温度)
材質	導線:銅、被覆:ビニール(PVC)	重量	125g

#### CAVS線

撲線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線。

#### JASO D611準拠品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.