

品番 : EA812JY-203

品名 : 0.3mm² x 25m [CAVS/青]自動車用コード



販売価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
カタログ価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 10:21現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0280ページ		



仕様

カラー	青	長さ	25m
公称断面積	0.3mm ²	許容電流	8A
導体	素線:7本、形状:円形圧縮、計算断面積:0.3718mm ² 、外径:約0.7mm	絶縁体標準厚さ	0.35mm
標準仕上外径	1.4mm	最大導体抵抗	0.0502Ω/m(20°C)
定格温度	80°C(連続耐熱温度)	重量	125g
材質	導線:銅、被覆:ビニール(PVC)		
撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線。			
JASO D611準拠品			
CAVS線			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.