

品番：EA812JY-213

品名：0.5mm<sup>2</sup>x25m [CAVS/青]自動車用コード



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,780円(税抜)／1,958円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 1,780円(税抜)／1,958円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/03/26 11:55現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|                                                           |                       |        |                                                              |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| 用途                                                        | 自動車用電線                | カラー    | 青                                                            |
| 長さ                                                        | 25m                   | 公称断面積  | 0.5mm <sup>2</sup>                                           |
| 許容電流                                                      | 11A                   | 導体     | 素線:7本、形状:円形圧縮、<br>計算断面積:0.5629mm <sup>2</sup> 、外径:約<br>0.9mm |
| 絶縁体標準厚さ                                                   | 0.35mm                | 標準仕上外径 | 1.6mm                                                        |
| 最大導体抵抗                                                    | 0.0327Ω/m(20℃)        | 定格温度   | 80℃(連続耐熱温度)                                                  |
| 材質                                                        | 導線:銅、<br>被覆:ビニール(PVC) | 重量     | 175g                                                         |
| CAVS線                                                     |                       |        |                                                              |
| 燃線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線。 |                       |        |                                                              |
| JASO D611準拠品                                              |                       |        |                                                              |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.