


品番 : EA812JY-214

品名 : 0.5mm<sup>2</sup>x25m [CAVS/黄]自動車用コード



販売価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
カタログ価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/26 11:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



#### 仕様

カラー	黄	長さ	25m
公称断面積	0.5mm <sup>2</sup>	許容電流	11A
導体	素線:7本、形状:円形圧縮、計算断面積:0.5629mm <sup>2</sup> 、外径:約0.9mm	絶縁体標準厚さ	0.35mm
標準仕上外径	1.6mm	最大導体抵抗	0.0327Ω/m(20℃)
定格温度	80℃(連続耐熱温度)	重量	175g
材質	導線:銅、被覆:ビニール(PVC)		
撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクタとの接続信頼性に優れる絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線。			
JASO D611準拠品			
CAVS線			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.