

品番 : EA812JY-215

品名 : 0.5mm² x 25m [CAVS/白]自動車用コード



販売価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
カタログ価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 12:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0280ページ		



仕様

カラー	白	長さ	25m
公称断面積	0.5mm ²	許容電流	11A
導体	素線:7本、形状:円形圧縮、計算断面積:0.5629mm ² 、外径:約0.9mm	絶縁体標準厚さ	0.35mm
標準仕上外径	1.6mm	最大導体抵抗	0.0327Ω/m(20°C)
定格温度	80°C(連続耐熱温度)	重量	175g
材質	導線:銅、被覆:ビニール(PVC)		
撲線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線。			
JASO D611準拠品			
CAVS線			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.