品番: EA812JY-271

品名: 1.25m mx25m [VFF/赤/黒]自動車用コード



販売価格	8,460円(税抜)/9,306円(税込)				
カタログ価 格	8,460円(税抜)/9,306円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/24 11:21現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0280ページ				



仕様

用途	自動車用電線	カラー	赤/黒
長さ	25m	公称断面積	1.25mm ²
許容電流	21A	導体	素線/累線径:50本/0.18mm、 最大撚り合わせピッチ:44mm、 形状:撚線、外径:1.5mm、
絶縁体標準厚さ	0.8mm	標準仕上外径	3.1×6.3mm(短径×長径)
外径公差	±0.13×0.25mm(短径×長径)	最大導体抵抗	14.7Ω/km(20℃)
材質	導線: 銅、 被覆:ビニール(PVC)	重量	850g
VFF線			

自動車用薄被膜コード

代替品



品番 EA812JY-62

コメント 10m

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.