

品番：EA812JY-271

品名：1.25mm<sup>2</sup>x25m [VFF/赤/黒]自動車用コード



販売価格	8,460円(税抜) / 9,306円(税込)		
カタログ価格	8,460円(税抜) / 9,306円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/02 11:21現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0277ページ		



#### 仕様

用途	自動車用電線	カラー	赤/黒
長さ	25m	公称断面積	1.25mm <sup>2</sup>
許容電流	21A	導体	素線/累線径: 50本/0.18mm、 最大撚り合わせピッチ: 44mm、 形状: 撚線、外径: 1.5mm、
絶縁体標準厚さ	0.8mm	標準仕上外径	3.1×6.3mm(短径×長径)
外径公差	±0.13×0.25mm(短径×長径)	最大導体抵抗	14.7Ω/km(20℃)
材質	導線: 銅、 被覆: ビニール(PVC)	重量	850g
VFF線			
自動車用薄被膜コード			

#### 代替品

	品番	EA812JY-62
	コメント	10m

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.