

品番：EA812JY-272

品名：1.25mm²x25m [VFF/白/青]自動車用コード



販売価格	8,460円(税抜)／9,306円(税込)		
カタログ価格	8,460円(税抜)／9,306円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/02 13:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

カラー	白/青	長さ	25m
公称断面積	1.25mm ²	導体	素線/ 素線径: 50本/0.18mm、 最大撚り合わせピッチ: 44mm、 形状: 撚線、外径: 1.5mm、
絶縁体標準厚さ	0.8mm	標準仕上外径	3.1×6.3mm(短径×長径)
外径公差	±0.13×0.25mm(短径×長径)	最大導体抵抗	14.7Ω/km(20℃)
重量	850g	材質	導線: 銅、被覆: ビニール(PVC)
VFF線			
自動車用薄被膜コード			
許容電流	21A		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.