品番: EA812JY-61

品名: 0.75m㎡ x 10m [赤/黒]自動車用コード



| 販売価格 | 1,520円(税抜) / 1,672円(税込) | | | | |
|------------|--------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 1,520円(税抜)/1,672円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2025/11/19 04:20現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | | |
| カタログページ | 0280ページ | | | | |





仕様

| 工13K | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|------|------------------|--|--|--|
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | VFFD0.75-R/BK-10 | | | |
| 公称断面積×長さ | 0.75mm ² ×10m | カラー | 赤/黒(2心) | | | |
| 使用可能電力(目安) | 約140W/約280W (DC12V/24V) | 許容電流 | 15A | | | |
| 10mスプール巻き(φ105×56mm) | | | | | | |
| VFFD線 | | | | | | |
| JIS C3406の準拠品 | | | | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.