


品番 : EA812JZ-10A

品名 : 20sqx100cm アーシングケーブル



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,930円(税抜) / 4,323円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,930円(税抜) / 4,323円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/01 08:03現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0278ページ | | |




仕様

| | | | |
|-------|-------------------|------|------------|
| メーカー | 清和工業 | 型番 | HEC-20-100 |
| 公称断面積 | 20mm ² | 許容電流 | 121A |
| 端子穴径 | 8mm | 長さ | 100cm |

電気抵抗の少ない伝導率の良い特殊スズメッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被膜)され、圧着端子は無酸素銅に特殊スズメッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブル

各車両の性能アップに

代替品

| | |
|--|----------------------------|
|  | 品番 EA812JZ-5A コメント 50cm |
|--|----------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.