

品番：EA812JZ-29

品名：60ｽｸx300mm 板ﾀｲﾌﾟﾊﾞｯﾃﾘｰ渡り線(大ﾎｰﾙ用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,360円(税抜) / 4,796円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,360円(税抜) / 4,796円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/03/10 16:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0278ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--------|-------------------|
| メーカー | 日立Astemoアフターマーケットジャパン | 型番 | DJ-34 |
| 用途 | 24Vバッテリー用連結ケーブル | 芯線サイズ | 60mm ² |
| ポールサイズ | Dタイプ(大ポール)用 | ポール間長さ | 300mm |
| ターミナル材質 | 無酸素銅(OFC)/すずメッキ | カバー材質 | 塩化ビニル |
| 電線 | ソフトAV線 | | |
| トラック・バス・建機など24Vバッテリー仕様渡り線(連結ケーブル) | | | |
| 鉛フリー | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.