

品番：EA812JZ-29

品名：60ｽｽﾞx300mm 板ﾀｲﾌﾟﾊﾞｯﾃﾘｰ渡り線(大ﾎｰﾙ用)



販売価格	4,360円(税抜) / 4,796円(税込)		
カタログ価格	4,360円(税抜) / 4,796円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/18 16:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0278ページ		



仕様

メーカー	日立Astemoアフターマーケットジャパン	型番	DJ-34
用途	24Vバッテリー用連結ケーブル	芯線サイズ	60m㎡
ポールサイズ	Dタイプ(大ポール)用	ポール間長さ	300mm
ターミナル材質	無酸素銅(OFC)/すずメッキ	カバー材質	塩化ビニル
電線	ソフトAV線		
トラック・バス・建機など24Vバッテリー仕様渡り線(連結ケーブル)			
鉛フリー			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.