


品番：EA812JZ-40B

品名：30sqx 40cm アーシングケーブル




| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,950円(税抜) / 4,345円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,950円(税抜) / 4,345円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/01 09:12現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0278ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|-------------------|------|------------|
| メーカー | 清和工業 | 型番 | BP616-40S |
| 公称断面積 | 30mm ² | 端子穴径 | 8mm |
| 長さ | 40cm | 材質 | 銅(特殊スズメッキ) |
| ボディアース用大容量タイプ | | | |
| N(大ポール)タイプ用 | | | |
| 非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊スズメッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被膜)され、圧着端子は無酸素銅に特殊スズメッキを施した高性能でハイパワーのターミナル付きボディアース | | | |
| 純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。 | | | |

代替品

| | | |
|--|------|-------------|
|  | 品番 | EA812JZ-35B |
| | コメント | 35cm |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

