

品番：EA812JZ-45B

品名：30sqx 45cm アーシングケーブル



販売価格	4,170円(税抜) / 4,587円(税込)		
カタログ価格	4,170円(税抜) / 4,587円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/02 13:03現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0278ページ		



#### 仕様

メーカー	清和工業	型番	BP616-45S
公称断面積	30mm <sup>2</sup>	端子穴径	8mm
長さ	45cm	材質	銅(特殊スズメッキ)
ボディアース用大容量タイプ			
N(大ポール)タイプ用			
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊スズメッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被膜)され、圧着端子は無酸素銅に特殊スズメッキを施した高性能でハイパワーのターミナル付きボディアース			
純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。			

#### 代替品

	品番	EA812JZ-40B
	コメント	40cm

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

