

品番 : EA812KA-15

品名 : AC100V/15A スピードコントローラー



販売価格	7,320円(税抜) / 8,052円(税込)		
カタログ価格	7,320円(税抜) / 8,052円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/02/11 23:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0868ページ		



カタログ訂正

25/09/24 サイズ: (誤) 65×40×170(H)mm → (正) 65×41×130(H)mm (突起部除く) (No.56 1253)

仕様

メーカー	神沢鉄工	型番	K-15S
用途	ブラシ付モーターの電動工具用 ※ブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」以外では作動しません。	電圧	AC100V
最大負荷電流	15A	最大負荷	1500W
コード長	1.82m	サイズ	65×41×130(H)mm (突起部除く)
使用時間	連続使用約30分	ヒューズ	ガラス管ヒューズ(15A)
回転数	0~70%	制御方式	SCRフィードバック制御
重量	530g		

インバータ式

電動工具の回転速度を制御することができ、機能を最小限にしぼった廉価タイプのスピードコントローラー

先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。

先端工具の摩擦熱を少なくすることで、先端工具の寿命を延ばします。

減音効果あり

硬い木材や大径の穴あけ作業にも安心で便利です。

ヒューズは市販のガラス管ヒューズ 15Aをご使用いただけます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.