

品番 : EA813-12

品名 : #1 x #2/175mm [+]^トライバ^ー-^ビット[・]両頭



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,820円(税抜) / 2,002円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,820円(税抜) / 2,002円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 12 (2026/06/18 15:44現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0536ページ | | |



| プラスドライブ ねじ規格 | 対応のねじ径 |
|-----------------|-------------|
| 1番径 | 2.9mm以下 |
| 2番径 | 3-5mmまで |
| 3番径 | 6.3-7.5mmまで |
| 4番径 | 7.5mm以上 |

※規格外では、メーカー指定のトルクレンチで作業してください。
プラスドライブのねじ規格は、ISO規格に基づいており、
またISO規格のねじ規格とは異なる場合があります。
この表は参考表であり、必ずしも適用範囲が保証されるものではありません。

仕様

| | | | |
|--------|------|-----|-------------|
| メーカー | Wera | 型番 | 002950 |
| 商品名 | 85 | 全長 | 175mm |
| 六角シャンク | 6mm | サイズ | (+)#1×(+)#2 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.