



品番：EA813A-319

品名：19x 25mm オフセットアダプター用ソケット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,280円(税抜)／1,408円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 1,280円(税抜)／1,408円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2025/06/18 07:59現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1029ページ                      |      |   |



仕様

|                            |                        |         |          |
|----------------------------|------------------------|---------|----------|
| メーカー                       | アネックスツール (Anex)        | 型番      | AOA-1919 |
| サイズ                        | H19                    | 外径      | 25.0mm   |
| 全長                         | 25.0mm                 | 取付側六角対辺 | 19mm     |
| 材質                         | ソケット: 合金鋼<br>Cリング: 炭素鋼 | 重量      | 40g      |
| オフセット19mm専用ソケット            |                        |         |          |
| 12ポイント                     |                        |         |          |
| オフセットアダプター本体に固定するためのCリング付き |                        |         |          |
| RoHS2適合品                   |                        |         |          |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.