

品番：EA813A-48L

品名：電動ドライバー用オフセットアダプター



販売価格	71,400円(税抜)／78,540円(税込)		
カタログ価格	71,400円(税抜)／78,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/10 17:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0990ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	AOA-30L
サイズ	H30	最大トルク	500N・m
入力部	H30六角・9.52四角・12.7四角・6.35六角	出力部	H30六角(二重六角)
材質	炭素鋼・合金鋼・硬鋼線	重量	1.2kg
Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。			
鉄道路線のメンテナンスなど、とどかない奥まった所にも使えるロングタイプ(入出力間距離193mm)			
内部ギヤ構造が狭い所の奥へ電動インパクトレンチの力を伝えます			
大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ			
インパクトレンチ・ドライバーにも対応			
専用ソケット取付可能			
RoHS2適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

