

品番：EA813A-48S

品名：オフセットアダプターセット (インパクトレンチ対応)



販売価格	26,400円(税抜) / 29,040円(税込)		
カタログ価格	26,400円(税抜) / 29,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/11 00:26現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0990ページ0994ページ		



インパクトレンチ対応
最大トルク500N・m

仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	AOA-30S1
<セット内容>	オフセットアダプター(30mm) 専用ソケット(12角): 24・27・30・32・36mm Cリング(2個)	サイズ	本体:H30 ソケット:H24・H27・H30・H32・H36
最大トルク	500N・m	入力部	六角軸:対辺6.35mm 六角ソケット:対辺30mm 差込角:9.52mm、12.7mm
出力部	30mm	材質	本体:炭素鋼・TPE・合金鋼 ソケット:合金鋼 Cリング:バネ鋼
重量	1.62kg		

手回しのスパナしか入らない狭い所のボルト回しを電動で回せるアタッチメント

Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます

大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ

内部ギヤ構造が狭い所の奥へ電動インパクトレンチの力を伝えます

24mm～36mmまで対応する豊富なソケットセット

収納に便利なトレー付き
インパクトレンチ対応
RoHS2適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.