




品番：EA813A-7A

品名：#2x65mm [+]^トライバ^ービット(ビ^スキャッチ・マグ^ネット付)



販売価格	1,260円(税抜) / 1,386円(税込)		
カタログ価格	1,260円(税抜) / 1,386円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2024/05/14 14:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1038ページ		



プラスドライバー ねじ対応表

プラスドライバー	ねじの径
1番(1)	2.5mm以下
2番(2)	3-5mmまで
3番(3)	5.5-7mmまで
4番(4)	7.5mm以上

※規格に準じている限り、同一径のネジでも、ネジの材質や形状、ドリルの種類や回転数によって、この表に適合しない場合があります。また、ネジの径は必ずしもこの表の値と一致するとは限りません。



石膏ボードのビス打ちに最適!沈みが浅い約0.5mm

仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	ABS-2065
六角対辺	1/4"	ストッパー直径	19mm
全長	65mm	サイズ	(+)#2(Wビット)
材質	ネオジム磁石、アルミ合金、炭素鋼、POM	キャッチ能力	約500g
用途	石膏ボードに		

本体の空回り構造と角に丸みを持たせた樹脂カバーでボード面に優しく作業できます。

石膏ボード面に一定の深さでネジがストップ。その後のパテ補修作業が容易になります。

ビスキャッチ先端はボード面にやさしい樹脂カバー付

強力ネオジム磁石でネジを落とさずしっかりキャッチ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.