

品番：EA813AC-118

品名：#2x110mm 衝撃吸収ハイパ°-スリムビット(10本組)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,120円(税抜) / 3,432円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,120円(税抜) / 3,432円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/05/06 14:27現在) | | |
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 |
| カタログページ | 0985ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|--------|---------------|
| メーカー | アネックスツール (Anex) | 型番 | ARHS-14M |
| 商品名 | ハイパー龍韌ビット スリム | サイズ | (+) #2 |
| 全長 | 110mm | 六角シャンク | 1/4" (6.35mm) |
| 材質 | ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 ・CA 樹脂部:PP | 入数 | 10本 |
| サビに強いメッキ仕上げ | | | |
| 先端が見やすい両頭スリムタイプ | | | |
| トーション部で衝撃を吸収しカムアウトを抑制 | | | |
| 先端欠けに強い | | | |
| 耐久性が抜群 | | | |
| マグネット付き | | | |
| 40Vインパクト対応(18Vにも対応) | | | |
| RoHS2適合品 | | | |

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.