

品番：EA813AC-125

品名：#2x150mm [+]
細硬ビット(細軸/2本)



販売価格	760円(税抜) / 836円(税込)		
カタログ価格	760円(税抜) / 836円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/20 00:46現在)		
商品入数	2	販売単位	pk
カタログページ	0550ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	ASKM-2150
商品名	サイコウ(細硬)ビット	サイズ	(+) #2
全長	150mm	軸径	3.8mm
六角シャンク	1/4" (6.35mm)	最高硬度	HRC 62.5
軸形状	ストレート	材質	クロムモリブデンバナジウム鋼
重量	43g	入数	2本

極細軸の段付きビット

内装・化粧ネジ・精密機器・電子機器などに

高硬度・硬靱性

摩耗強く耐久性抜群

電気を使わない均一厚なメッキ(無電解ニッケル処理)によりネジとのカン合抜群

マグネット付き

18V対応(40Vにも対応)

RoHS2適合品

電動ドライバー用ビット 13mm溝対応(インパクト含む)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.